

Filtro autopulente - AP EASY

Filtro di protezione semplice e facile da usare per rimuovere particelle sospese, sabbia e particelle metalliche. Operazione di lavaggio della cartuccia facile e veloce. Disponibile in diverse dimensioni, è ideale per installazioni domestiche in punti di ingresso.



Serie: **A AP EASY**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa	PP con inserti in ottone
Contenitore	Trasparente
O-ring	NBR
Cartuccia	RLA (incluso)
Micron	80 µ
Pressione max. di esercizio	8 bar massimo
Pressione min. di esercizio	1,5 bar massimo
Pressione di scoppio	32 bar massimo
Temperatura min. d'esercizio	5°C
Temperatura max. di esercizio	40°C

Codice	Lunghezza	Ingresso/ Uscita	Portata consigliata	Portata max.	Quantità
			m³/h Δp=0,2 bar	m³/h Δp=0,5 bar	
A AP EASY 012	9" 3/4	F 1/2"	2,8	3,8	6
A AP EASY 034		F 3/4"	3,8	4,7	
A AP EASY 1		F 1"	4,8	5,9	
A AP EASY 114		F 1" 1/4	5	6,1	
A AP EASY 112		F 1" 1/2	5,3	6,3	

PROCEDURA DI PULIZIA



Chiudere la valvola (1) posta all'uscita del corpo filtro (se presente).

Aprire la valvola di scarico (2) per alcuni secondi.

Quindi chiuderla (2) ed aprire la valvola (1) in uscita.

Filtro autopulente - AP PRO e AP PRO PLUS

Innovativo filtro di protezione per rimuovere particelle sospese, sabbia e particelle metalliche. L'acqua entra nel filtro e scorre verso la cartuccia dall'interno verso l'esterno.

Semplicemente ruotando la manopola in senso antiorario si attiva il lavaggio ad alta velocità con acqua. Il principio Venturi consente di espellere l'acqua sporca attraverso la valvola di scarico. Per terminare l'operazione di pulizia della cartuccia ruotare la manopola in senso orario. Durante l'operazione di lavaggio della cartuccia non si verifica alcuna interruzione dell'erogazione di acqua filtrata.



Serie:
A AP PRO

Serie:
A AP PRO PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa	DELFIN con flangia in ottone
Contenitore	Trasparente
O-ring	NBR
Cartuccia	RLA-AP (incluso)
Micron	89 µ
Pressione max. di esercizio	10 bar massimo
Pressione min. di esercizio	1,5 bar massimo
Pressione di scoppio	40 bar massimo
Temperatura min. d'esercizio	5°C
Temperatura max. di esercizio	40°C

Codice	Ingresso/ Uscita	Portata consigliata	Portata max.	Quantità
		m³/h Δp=0,2 bar	m³/h Δp=0,5 bar	
A AP PRO 012	M 1/2"	3	4,6	6
A AP PRO 034	M 3/4"	3,5	5,1	
A AP PRO 1	M 1"	4	5,9	
A AP PRO PLUS 1 14	M 1" 1/4	5	7,4	
A AP PRO PLUS 112	M 1" 1/2	6	8,9	

PROCEDURA DI PULIZIA




Ruotare 5 volte la manopola in senso antiorario (A). La rotazione attiva l'aspirazione delle particelle trattenute dalla rete della cartuccia e, contemporaneamente, apre lo scarico.

Ruotare 5 volte la manopola in senso orario, fino alla completa chiusura della valvola di scarico (B).

VANTAGGI



È possibile posizionare un manometro sia all'ingresso che all'uscita del filtro.



Piastra di collegamento entrata-uscita in ottone, ruotabile di 360°.