

APPLICAZIONI:

La pompa si accende automaticamente quando la pressione scende al di sotto del valore minimo impostato. Quando termina la richiesta d'acqua, la pompa riempie il serbatoio e poi si spegne quando la pressione raggiunge il valore massimo impostato.



Serie: P C SD JM 100...



Serie: P C SD JM 100...SM2

foto dimostrativa (fornita con vaso blu)

CODICE 1~	P2		Tubo		Capacità serbatoio	
	kW	HP	Aspirazione [\"G]	Mandata [\"G]	24 L cilindrico	50 L cilindrico
P C SD JM 100 24	0,75	1	1"	1"	•	
P C SD JM 100 50	0,75	1	1"	1"		•
MODELLO CON SWITCHMATIC2						
P C SD JM 100 24SM2	0,75	1	1"	1"	•	
P C SD JM 100 50SM2	0,75	1	1"	1"		•

disponibile con pompa inox (P SP SD JX 100 ...)

per le caratteristiche delle pompe vedere da pag. 66 (P C JM ...) e pag. 69 (P SP JX)

Pompe autoadescanti dotate di dispositivo di controllo

APPLICAZIONI:

La pompa è dotata di un dispositivo di controllo che garantisce il funzionamento automatico della pompa. Quando si apre un rubinetto, la pompa inizia a funzionare e si spegne automaticamente non appena il rubinetto viene chiuso. Se la fonte (il luogo da cui si preleva l'acqua) è vuota, il dispositivo di controllo provvede allo spegnimento automatico della pompa. Questo serve a prevenire danni dovuti alla 'marcia a secco'. Grazie al cablaggio già collegato tra la pompa e i pressoflussostati, sono pronte per l'utilizzo da subito! Può essere utilizzata in diverse situazioni (annaffiatura, nebulizzazione, irrigazione del giardino o del prato, pulizia di terrazze, pavimentazioni esterne o mobili da giardino, svuotamento di locali o pozzi, alimentazione con acqua (piovana) a lavatrici, WC, lavandini o docce da un circuito idrico separato).



Codice: P C JM 100 PRESSCWT

disponibile con pompa inox (P SP JX 100 PRESSCWT)



Codice: P C JM 100 MONDIALPR

disponibile con pompa inox (P SP JX 100 MONDIALPR)



Codice: P C JM 100 H2Q PC

disponibile con pompa inox (P SP JX 100 H2Q PC)



Codice: P C JM 100 TK

disponibile con pompa inox (P SP JX 100 TK)



Codice: P C JM 100 FSCB15

disponibile con pompa inox (P SP JX 100 FSCB15)

NB: per le caratteristiche delle pompe vedere pag. 66 (P C JM ...) e pag. 69 (P SP JX 100)

per le caratteristiche del dispositivo di controllo vedere da pag. da 143 a pag. 150